



# DECAPANT-2

## DECAPANTE DE PINTURAS POR INMERSIÓN

### FICHA TÉCNICA

#### CARACTERÍSTICAS

- \* DECAPANT-2 debido a su alta concentración, elimina fácilmente todo tipo de pinturas: esmaltes, barnices, lacas, etc...
- \* Este producto da una alta rentabilidad, ya que sus componentes tienen las propiedades de no mezclarse con la pintura extraída de las piezas, por lo cual permite más limpieza y tiempo de duración del líquido.

#### APLICACIONES

- \* DECAPANT-2 está preparado para el decapado de las piezas metálicas pintadas.

#### MODO DE EMPLEO

- \* Inmersión de la pieza, dejando que pasen de 5 a 10 minutos, extraer la pieza y enjuagar con agua. Posteriormente, si la pieza hay que dejarla para pintar al día siguiente, recomendamos usar nuestro anticorrosivo especial de piezas metálicas. Si tiene que pintar de inmediato incluirá en los ciclos normales de producción.

#### PRECAUCIONES

- \* Posibilidad de efectos irreversibles.
- \* Manténgase fuera del alcance de los niños.
- \* No respirar los vapores / aerosoles.
- \* Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- \* Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

#### PRESENTACIÓN

- \* DECAPANT-2 se suministra en envases de plástico de 10, 25 y 50 kg.